

# Brillen-Etiketten


Labels for glasses

Étiquettes pour lunettes




- B** Anzahl Bahnen  
Number of rows  
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite  
Width of row  
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll)  
Label feed (inch)  
Avance des étiquettes (pouce)


\* mit durchgestanzten Löchern  
with punched holes  
avec des trous entièrement percés




**31 340IR** B = 1, BB = 60 mm




**41 540** B = 2, BB = 106 mm, T = 2/6"



**41 545/1** B = 2, BB = 120 mm, T = 2/6"



**38 855** B = 1, BB = 60 mm



**48 1040** B = 1, BB = 60 mm, T = 3/6"




### Adhäsions-Etiketten ohne Klebstoff Adhesive labels without glue Étiquettes adhésives sans colle

Etiketten aus adhäsivem Material haften durch Oberflächenspannung und lassen sich rückstandslos repositionieren.  
Labels of adhesive material stick by surface tension and can be repositioned without residues.  
Étiquettes de matériau adhésif collent par la tension de surface et peuvent être repositionnés sans laisser de résidu.

Weitere Rechteck-Varianten siehe Kapitel „Haftetiketten“.


For more rectangle-shapes please look chapter "Adhesive Labels".

Plus de variantes de rectangle voir chapitre «Étiquettes adhésives».




**31 716**

B = 3, BB = 70 mm




**41 820**

B = 4, BB = 120 mm, T = 3/6"




**41 1020**

B = 5, BB = 135 mm, T = 3/6"




**41 1020/4**

B = 3, BB = 80 mm, T = 3/6"




**41 1022/3**

B = 2, BB = 80 mm, T = 3/6"




**41 1025**

B = 3, BB = 106 mm, T = 3/6"



**41 1030/2**


B = 3, BB = 130 mm, T = 3/6"




**34 5022IR** B = 1, BB = 40 mm




Weitere Schlaufen-Varianten siehe Kapitel „Schlaufen-Etiketten“.  
 For more shapes with loop please look chapter "Labels with Loop".  
 Plus de variantes avec lanière voir chapitre «Etiquettes avec lanière».




**34 1852IR** B = 1, BB = 85 mm




**34 1947IR** B = 1, BB = 88 mm




**34 2250IR** B = 1, BB = 88 mm



**34 2270IR** B = 1, BB = 80 mm




**34 3050IR** B = 1, BB = 88 mm




Brillenbügel-Reiter  
starker Halt ohne zu kleben  
Flags for temple arms:  
strong hold without sticking  
Onglets pour branches de lunettes :  
tenue en place forte sans coller

**34 4022**  
B = 3, BB = 120 mm



**Card-Etik./Labels as certificate cards/Etiq. comme cartes certificat**



Microperforation an den Trennkanten erlaubt das einfache und saubere Herauslösen der Karten aus der Bahn.  
Micro perforation to the separating edges allows the simple and clean extraction of the cards from the label web.  
Micro pour les bords de séparation permet l'extraction simple et propre des cartes de la bande d'étiquettes.

**37 5485S (Scheckkartenformat/  
credit card size/  
format carte de crédit)**

B = 1, BB = 85 mm

